


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL


VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



Aufschrift marking



1005 T100  
 10161/250 ~ 50E3 05  
 10A 125V AC 1/2HP  
 10A 250V AC 1/2HP  
 R10



A-A  
2:1

B-B  
2:1

Hersteldatum:  
 Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062 oder Herstelljahr/-woche/-tag nach Marquardt Standard  
 Date code of manufacture:  
 year / week acc. to DIN EN 60062 or year / week / day acc. to Marquardt standard  
 auf Verpackung on packing 0527/2



Schliesser 1-polig SPNO

Schalt-Betaetigungskraft 2.4 bis 3.8 N  
 actuating force 2.4 up to 3.8 N

Differenzweg movement differential ≤ 1.2 mm

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10050904	Index k
	fuer Winkel FOR ANGLE ± 2	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH	Radial RADII					
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			0-6 ± 0.1 ± 0.2	>6-15 ± 0.15 ± 0.3	>15-30 ± 0.2 ± 0.5					
			>30-70 ± 0.3	>70-120 ± 0.4	>120-200 ± 0.8					
k	70330	21.09.10	LM							
j	42059	18.01.05	OU							
i	28755	25.11.99	PFU							
h	21191	21.11.91	WA							
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	CAD: NX v6.0		Snap action switch		
						gez./DRAWN BY 25.11.99 qu				
						gepr./CHECKED BY ZES				
						Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Medusazeichnung				