


AMP SOLISTRAND

Ringzungen,
0,25–6,6 mm²



AMP SOLISTRAND

Ring Tongues,
0.25–6.6 mm²

Leiterquerschnittsbereich 0,35/0,5/0,75/1,0/1,5 mm²
AWG 22–16 (0,25–1,6 mm²)

Wire Size Range 0.35/0.5/0.75/1.0/1.5 mm²
AWG 22–16 (0.25–1.6 mm²)

| Bolzen Bolt M | Bolzenloch Stud Hole (mm) | Abmessungen/Dimensions (mm) | | | | | Bestell-Nummer Part Number | Werkzeug* Tooling* |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|--------|--------|------|-------------------------------|---|
| | | S | W | C min. | L max. | E | | |
| 2,6 | 3,0 | 0,8 | 5,5 | 4,0 | 11,4 | 8,6 | 34104-0 | Handzange/Hand Tool 49935-0/525693-0** oder/or 169400-0 mit Matrize/with Die Set 169409-0 |
| 3,0 | 3,7 | 0,8 | 5,5 | 4,0 | 11,4 | 8,6 | 34105-0 | |
| 4,0 | 4,3 | 0,8 | 7,1 | 6,4 | 14,7 | 11,0 | 34108-0 | |
| 4,0 | 4,3 | 0,8 | 7,9 | 7,1 | 15,9 | 11,9 | 34111-0 | |
| 5,0 | 5,2 | 0,8 | 7,9 | 7,1 | 15,9 | 11,9 | 130017-0 | |
| 6,0 | 6,3 | 0,8 | 11,9 | 11,0 | 21,6 | 15,7 | 130058-0 | |
| 6,0 | 6,7 | 0,8 | 11,9 | 11,1 | 21,8 | 15,7 | 34113-0 | |
| 8,0 | 8,3 | 0,8 | 11,9 | 11,1 | 21,8 | 15,7 | 34114-0 | |

Leiterquerschnittsbereich 1,0/1,5/2,5 mm²
AWG 16–14 (1,0–2,6 mm²)

Wire Size Range 1.0/1.5/2.5 mm²
AWG 16–14 (1.0–2.6 mm²)

| Bolzen Bolt M | Bolzenloch Stud Hole (mm) | Abmessungen/Dimensions (mm) | | | | | Bestell-Nummer Part Number | Werkzeug* Tooling* |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|--------|------|------|-------------------------------|---|
| | | S | W | C min. | L | E | | |
| 2,6 | 3,0 | 0,8 | 6,4 | 4,3 | 12,2 | 9,0 | 34119-0 | Handzange/Hand Tool 49935-0/525693-0** oder/or 169400-0 mit Matrize/with Die Set 169409-0 |
| 3,0 | 3,7 | 0,8 | 6,4 | 4,3 | 12,3 | 9,0 | 34120-0 | |
| 4,0 | 4,3 | 0,8 | 8,7 | 7,1 | 16,3 | 12,0 | 34122-0 | |
| 5,0 | 5,2 | 0,8 | 8,7 | 7,3 | 16,3 | 11,9 | 130106-0 | |
| 6,0 | 6,3 | 0,8 | 11,9 | 11,1 | 21,8 | 15,8 | 130130-0 | |
| 6,0 | 6,7 | 0,8 | 11,9 | 11,1 | 21,7 | 15,8 | 34124-0 | |
| 8,0 | 8,3 | 0,8 | 11,9 | 11,1 | 21,7 | 15,8 | 34125-0 | |
| 10,0 | 10,5 | 0,8 | 16,7 | 13,5 | 26,5 | 18,1 | 160140-0 | |

Leiterquerschnittsbereich 4,0/6,0 mm²
AWG 12–10 (2,7–6,6 mm²)

Wire Size Range 4.0/6.0 mm²
AWG 12–10 (2.7–6.6 mm²)

| Bolzen Bolt M | Bolzenloch Stud Hole (mm) | Abmessungen/Dimensions (mm) | | | | | Bestell-Nummer Part Number | Werkzeug* Tooling* |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|--------|------|------|-------------------------------|---|
| | | S | W | C min. | L | E | | |
| 4,0 | 4,3 | 1,0 | 9,5 | 7,7 | 19,3 | 14,5 | 32994-0 | Handzange/Hand Tool 49935-0/525693-0** oder/or 169400-0 mit Matrize/with Die Set 169409-0 |
| 5,0 | 5,2 | 1,0 | 9,5 | 7,7 | 19,1 | 14,3 | 130191-0 | |
| 6,0 | 6,2 | 1,0 | 12,7 | 8,7 | 21,8 | 15,4 | 165026-0 | |
| 6,0 | 6,7 | 1,0 | 12,7 | 8,7 | 22,0 | 15,5 | 35772-0 | |
| 8,0 | 8,3 | 1,0 | 12,7 | 8,7 | 21,8 | 15,4 | 35773-0 | |
| 10,0 | 10,3 | 1,0 | 19,1 | 15,9 | 32,3 | 22,2 | 160038-0 | |
| 10,0 | 10,5 | 1,0 | 15,1 | 13,4 | 27,9 | 20,2 | 160121-0 | |

* Weitere Verarbeitungsmöglichkeiten siehe Seiten 22-63–22-78.

** Alternative aus Großbritannien.

* Additional Termination Possibilities see pages 22-63–22-78.

** Great Britain Alternative.