



- 1 VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 6) VERPACKT
 2 VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 7) VERPACKT
 3 VERPACKUNGSEINHEIT: ALLE KOMPONENTEN EINER STRICHVARIANTE VERPACKT GEMÄSS 1 BZW. 2 IM VERSANDKARTON VERPACKT
 4 MINIGRIP-BEUTEL (POS. 6) UND KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 7) NICHT DARGESTELLT
 5 POS. 4 UND 5 LOSE BEIGELEG
 6 EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT FÜR BEFESTIGUNGSMUTTER (POS. 5)
 BEI MONTAGE AN GEHÄUSEWAND 1.3^{+0.2} Nm

- 1 VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 6) VERPACKT
 2 VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 7) VERPACKT
 3 VERPACKUNGSEINHEIT: ALLE KOMPONENTEN EINER STRICHVARIANTE VERPACKT GEMÄSS 1 BZW. 2 IM VERSANDKARTON VERPACKT
 4 MINIGRIP-BEUTEL (POS. 6) UND KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 7) NICHT DARGESTELLT
 5 POS. 4 UND 5 LOSE BEIGELEG
 6 EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT FÜR BEFESTIGUNGSMUTTER (POS. 5)
 BEI MONTAGE AN GEHÄUSEWAND 1.3^{+0.2} Nm

						ORDER-NO. BESTELL-NR.				
2120382-6	2120382-5	2120382-4	2120382-3	2120382-2	2120382-1					
1	1	-	-	-	-	9	HVT PIN CONTACT ASSY HVT 6mm ² / AWG 10 HVT KONTAKTSTIFT ASSY HVT 6mm ² / AWG 10		Ag Ag	CuZn CuZn
-	-	1	1	-	-	8	HVT PIN CONTACT ASSY HVT 4mm ² / AWG 12 HVT KONTAKTSTIFT ASSY HVT 4mm ² / AWG 12		Ag Ag	CuZn CuZn
1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	7	PLASTIC BAG KUNSTSTOFF-BEUTEL		TRANSPARENT TRANSPARENT	- -
3/100	3/100	3/100	3/100	3/100	3/100	6	MINIGRIP BAG MINIGRIP-BEUTEL		TRANSPARENT TRANSPARENT	- -
1	1	1	1	1	1	5	METAL NUT M12x1.5 METALL MUTTER M12x1.5		BLANK BLANK	- -
1	1	1	1	1	1	4	SEAL, FLAT GASKET FLACHDICHTUNG		BLACK SCHWARZ	- -
-	-	-	-	1	1	3	HVT PIN CONTACT, ASSY HVT 2.5mm ² / AWG 14 HVT KONTAKTSTIFT, ASSY HVT 2.5mm ² / AWG 14		Ag Ag	CuZn CuZn
1	-	1	-	1	-	2	PIN HOUSING MINUS CODING STIFTGEHÄUSE MINUSKODIERUNG		BLACK SCHWARZ	PPE+PS PPE+PS
-	1	-	1	-	1	1	PIN HOUSING PLUS CODING STIFTGEHÄUSE PLUSKODIERUNG		BLACK SCHWARZ	PPE+PS PPE+PS
						ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE		MATERIAL
								COLOUR/FARBE		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORZUGLEICHEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN T. NAGEL 02DEC2010 CHK H. SCHERER 02DEC2010 APVD A. WOEBER 02DEC2010		Tyco Electronics tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: MASSE INH EINHEITEN: (mm)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINE TOLERANZEN		NAME INVERTED CONVERTER CONNECTOR WECHSELRICHTERANSCHLUSS	
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ± FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		PRODUCT SPEC 108-18701 APPLICATION SPEC 114-18488	
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT -		SIZE A2 CAGE CODE 200779 DRAWING NO. 2120382 SCALE MASSSTAB 2:1	
CUSTOMER DRAWING		KUNDENZEICHNUNG		SHEET 1 OF 2 BLATT 1 VON 2	
				REV A1	

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

01 JUN 2004

MATED WITH
PASSEND ZU:

© COPYRIGHT 2004

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.

LOC
A1

DIST
-

REVISIONS
ÄNDERUNGEN
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE
-

DWN
-

APVD
-

PROJECT NR.:
B155086

SEE SHEET 1

1

4

5

8

-3 AS SHOWN
-3 WIE GEZEICHNET

2

4

5

8

-4 AS SHOWN
-4 WIE GEZEICHNET

1

4

5

9

-5 AS SHOWN
-5 WIE GEZEICHNET

2

4

5

9

-6 AS SHOWN
-6 WIE GEZEICHNET

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFÄHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
[mm]

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -

DWN
T. NAGEL 02DEC2010
CHK
H. SCHERER 02DEC2010
APVD
A. WOEBER 02DEC2010

PRODUCT SPEC
-

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
-

CUSTOMER DRAWING

SKUNDENZEICHNUNG

tyco Electronics AMP GmbH
D - 64625 Bensheim

NAME
INVERTED CONVERTER CONNECTOR
WECHSELRICHTERANSCHLUSS

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
C-2120382

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
2:1

SHEET
BLATT
2

OF
VON
2

REV
A1

AMP 1471-9 REV 31MAR2000